

Trennmittel MK-122/5 LS

Beschreibung:

Trennmittel MK-122/5 LS ist ein gebrauchsfertiges, lösungsmittelbasiertes Trennmittel, das in der Form einen geschlossenen Film bildet. Obwohl hauchdünn, ist der Film nach der Aushärtung sehr widerstandsfähig (auch beim Einsatz abrasiver Materialien) und temperaturstabil bis über 400°C. Trennmittel MK-122/5 LS besitzt eine starke chemische Bindung zu fast allen Formmaterialien und ermöglicht sehr hohe Entformungsstückzahlen pro Trennmittelauftrag. Trennmittel MK-122/5 LS überträgt sich nicht auf die gefertigten Teile, so dass ein Lackieren, Verkleben etc. ohne Nachbehandlung möglich ist. Die Verschmutzung der Formen durch Ablagerungen wie Pigmente, Alterungsschutzmittel, Harzreste usw. wird wesentlich verringert. Ein Trennmittelaufbau in der Form durch Trennmittel MK-122/5 LS ist bei sachgemäßer Anwendung ausgeschlossen.

Einsatzgebiete:

Trennmittel MK-122/5 LS eignet sich als Trennmittel bei der Kautschukverarbeitung für alle Elastomer-Typen außer Silikonkautschuk.

Anwendung:

Vor dem Einsatz von Trennmittel MK-122/5 LS müssen die Formen gründlich gereinigt werden. Nach Reinigung empfiehlt es sich, die Formen mit schnellverdunstendem Lösungsmittel auszuwaschen, um so auch letzte Fett bzw. Wachsrückstände zu beseitigen. Als Vorbehandlung/Grundierung der Formen bringt man 1-2 Schichten des Trennmittels MK-122/5 LS dünn und gleichmäßig auf die kalte oder heiße Form auf. Zwischen den einzelnen Applikationen sollten Trocknungszeiten von 1 bis 2 Minuten bei 120°C liegen, oder es kann bei der Prozesstemperatur getempert werden. Je länger die Einbrenndauer und je höher die Temperatur, um so widerstandsfähiger wird der Trennfilm und um so höher liegen die Entformungsstückzahlen. Nach dieser Vorbehandlung kann mit der Verarbeitung begonnen werden. Zur Erneuerung des Trennfilms genügt ein einmaliges Nachtrennen unter Berücksichtigung der Abluftzeiten.

Technische Daten:

Zusammensetzung:	Harzmischung in Lösemitteln
Aussehen:	farblose, klare Flüssigkeit
Dichte [g/cm³]:	ca. 0,73
Flammpunkt [°C]:	< 0

Gebinde:

Kanne	22 kg
Fass	146 kg

Lagerung:

Trennmittel MK-122/5 LS ist in dicht verschlossenen Originalgebänden unter Ausschluss von Frost- und Hitzeeinwirkung sowie direkter Sonneneinstrahlung zu lagern. Unter diesen Voraussetzungen ist das Produkt mindestens 12 Monate haltbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist neben dem Produktionsdatum auf den Etiketten jedes Gebindes angegeben.

Informationen zu Sicherheits- und Transportvorschriften finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Die in den technischen Unterlagen gemachten Angaben sind Erfahrungswerte und sind keine Garantie. Sie befreien unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Einsatzzwecke. Die obigen Angaben sind keine Spezifikation, diese sind Teil einer gesonderten Vereinbarung.

Sonstige Angaben

Seite: 1 von 1
 Revision: 06.05.2010 HW/ts
 Druck: 26.05.2010